



Uramutteriavain, Terän Ø: 3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	666600 3
GTIN	7610733086344
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"**Classic**"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Putkiterä, jossa on erikoissyvä kärkeä ulkonevia pultteja varten.

Käyttö:

Standardin DIN 546 mukaisille uramuttereille.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	60 mm
Terän Ø	3 mm
Reiän Ø	1,5 mm
Kokonaispituus	135 mm
Muttereille	M1,2;M1,4
Tapin paksuus a	0,4 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	Urakantamutterit
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta