



Ruuvitaltta urakantaruuveille, pitkä terä ja Kraftform-kahva, Terän leveys b×Terän pituus: 3,5X200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	663750 3,5X200
GTIN	4013288003287
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklatu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	200 mm
Terän leveys b	3,5 mm
Kokonaispituus	281 mm
Terän paksuus a	0,6 mm
Teränkärki	Lasertip
Valmistajamerkintä	335
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta