



Uramutteriavain, Terän Ø: 4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	666600 4
GTIN	7610733086351
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"Classic"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Putkiterä, jossa on erikoissyvä kärkeä ulkonevia pultteja varten.

Käyttö:

Standardin DIN 546 mukaisille uramuttereille.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	70 mm
Muttereille	M1,7; M2
Terän Ø	4 mm
Reiän Ø	2,2 mm
Tapin paksuus a	0,5 mm
Kokonaispituus	155 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	Urakantamutterit
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta