



Ruuvitaltta urakantaruuveille, pitkä terä, Terän leveys b×Terän pituus: 5,5X250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	663700 5,5X250
GTIN	7610733086085
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"Classic"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Taotut leikkuuterät, terät on mukautettu tarkasti uraruuvien ruuviuran standardimittojen kanssa.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	250 mm
Kokonaispituus	350 mm
Terän nimitys	3
Terän leveys b	5,5 mm
Terän paksuus a	0,8 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta