



Ruuvitaltta urakantaruuveille, pitkä terä ja Kraftform-kahva, Terän leveys b×Terän pituus: 4X300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	663750 4X300
GTIN	4013288003324
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklatu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus a	0,8 mm
Kokonaispituus	398 mm
Terän leveys b	4 mm
Terän pituus	300 mm
Teränkärki	musta
Valmistajamerkintä	335
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta