



Pulttileikkuri, Kokonaispituus: 750mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	732000 750
GTIN	4045197166852
Tuoteluokka	72B

Kuvaus

Malli:

Leikkuripäässä voimansiirtomekanismi ja säätöruuvi. Tukevat, maalatut putkikahvat, joissa on kumikädensijat.

Käyttö:

Terästen leikkuuseen enintään noin 1200 N/mm² vetolujuuteen saakka.

Raaka-aine:

Terät kromiseosterästä, terien reunat lisäksi induktiokarkaistut.

Varaosa:

katso nro 732040

Tekninen kuvaus

pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm ² enint. Ø	12 mm
Kokonaispituus	750 mm
Yksittäistangoille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm ²	8 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

Tarvikkeet

Varaleikkuripää, mukana ruuvit Kokonaispituus 750 mm	732040 750
--	------------