

LINDSTRÖM

**Elektroniikka-asentajan viistoteräpäätyleikkuri, pitkät, uurretut leuat, SFW, Kokonaispituus: 118mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	726880 118
GTIN	7314150051427
Tuoteluokka	73M

**Kuvaus****Malli:**

Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63–65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Keltainen muovipinnoite kahvoissa sähkövarausta purkavaa materiaalia, avausjousi. **ESD-kelpoisuus.** Tarkasti säädettävän nivelruuvien ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti.

**Raaka-aine:**

Kestävää teräseosta, muottiintaottu, mustattu.

**Tekninen kuvaus**

Pään leveys	10 mm
Kokonaispituus	118 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,2 - 0,8 mm
Pään pituus	18 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	SFW
nivel	säädettävä
Leukojen malli	pitkä, koverrettu
Kahva	Muovikuori

Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (63 – 65 HRC).
Raaka-aine	Suurtehoteräseos
Pinta	mustaksi mustattu
Tuotenimen määrite	SFW
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit