

VBW**Rakennusteräsverkkoleikkuri, Kokonaispituus: 950mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	737200 950
GTIN	4005887426901
Tuoteluokka	73L

Kuvaus**Malli:**

Vahvatekoinen erikoisleikkuripää, voimansiirtomekanismi rakennusteräsverkkojen leikkaamiseen. Muottiintaottu välikappale, säätöruuvi terien tarkkaa säätämistä varten, kiinnitaottu ääri rajoitin, maalatut putkikahvat, joissa monikomponentti-kahvankuoret.

Käyttö:

Betoniteräsverkkojen ja pyöröterästen leikkaukseen enintään 1600 N/mm² vetolujuuteen saakka.

Raaka-aine:

Leikkuripää työkaluerikoisterästä, leikkuureunat lisäksi induktiokarkaistut.

Varaosa:

Varaleikkuripää nro 737210. Vararuuvi nro 737220. Varasäätöruuvi nro 737230.

Huomautus:

Erottamaan ø 8mm / 48HRC on suoritettava uusinta useita kertoja.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	950 mm
yksittäistangoille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm ²	6 mm
Kaksoistangoille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm ²	2x8 mm
Yksittäistangoille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm ²	9 mm
yksittäistangoille enintään 19 HRC tai 800 N/mm ²	11 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

Tarvikkeet

Vararuuvisarja muttereineen3 osaa Tyyppi 950	737220 950
Varaleikkuripää, täydellisenä ruuveineen Kokonaispituus 950 mm	737210 950
Varasäätöruuvi muttereineen Tyyppi 950	737230 950