



Pulttileikkuri, Kokonaispituus: 760mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	733300 760
GTIN	4003773066774
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Leikkuripäässä voimansiirtomekanismi ja yleisterät. Tarkka ja helppo terien säätö epäkeskoruuveilla. Kiinni taottu ääri rajoitin ja vaimentava pehmuste, jauhepinnoitetut putkikahvat, joissa monikomponentti-kahvankuoret.

Käyttö:

Tavallisten ja erittäin lujien terästen leikkaamiseen, lujuus enintään 48 HRC (noin 1600 N/mm² vetolujuus.)

Raaka-aine:

Terä kromivanadiinisuurtehoterästä, terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 62 HRC).

Varaosa:

Varaleikkuripää nro 733350.

Tekninen kuvaus

pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm ² enint. Ø	9 mm
pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm ² enint. Ø	11 mm
Kokonaispituus	760 mm
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm ² enint. Ø	8 mm
Raaka-aine	Kromivanadiinisuurtehoteräs
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

Tarvikkeet

Varaleikkuripää, täydellisenä ruuveineen Kokonaispituus
760 mm

733350 760