



Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt, Terän leveys b: 4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	664100 4
GTIN	7610733086207
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"Classic"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Taottu, tasapaksu terä.

Standardi:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, niklattu ja kromattu; terä musta.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 664122

Tekninen kuvaus

Terän leveys b	4 mm
Terän pituus	30 mm
Kokonaispituus	75 mm
Terän nimitys	2
Terän paksuus a	0,6 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

