

VBW**Pulttileikkuri UNIBOLT®, Kokonaispituus: 610mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 733500 610 |
| GTIN | 4005887563309 |
| Tuoteluokka | 73L |

Kuvaus**Malli:**

Leikkuripäässä voimansiirtomekanismi ja yleisterät. Tarkka ja helppo terien säätö epäkeskoruuveilla. Muottiintaottu, ääri rajoitin erittäin suurella puskurivyöhykkeellä, maalatut putkikahvat.

Käyttö:

Tavallisten ja erittäin lujien terästen leikkaamiseen, lujuus enintään 48 HRC (noin 1600 N/mm² vetolujuus.)

Raaka-aine:

Terät työkaluerikoisterästä, leikkuureunat lisäksi induktiokarkaistut.

Varaosat:

Varaleikkuripää nro 734110.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-----------|
| Kokonaispituus | 610 mm |
| pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm ² enint. Ø | 7 mm |
| pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm ² enint. Ø | 9 mm |
| pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm ² enint. Ø | 8 mm |
| Leikkuukyky | <48 HR |
| ääri rajoitin | kyllä |
| Valmistajamerkintä | UNIBOLT® |
| Terä | Karkaistu |

| | |
|-------------|-----------------------|
| Raaka-aine | erikoistyökaluterästä |
| Pinta | punaiseksi maalattu |
| säätöruuvi | kyllä |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Varaleikkuripää, täydellisenä ruuveineen Kokonaispituus 610 mm | 734110 610 |
|--|------------|