



Jännitteentarkistin, erikoislaatu, Terän leveys: 2,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	665020 2,5
GTIN	7610733001330
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Muovikahva, eristetty ruuvitalanterä ja taskupidin.

Laadukas ruuvitalanterä, koko 3,5 ilman taskupidintä. Mittausalue 110 – 250 V.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 665012

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	125 mm
Terän pituus	50 mm
Terän leveys	2,5 mm
Kiinnityspidin	kyllä
Testausalue	110 - 250 V
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta