

**VBW****Pulttileikkuri UNIBOLT®, Kokonaispituus: 1070mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	733500 1070
GTIN	4005887357502
Tuoteluokka	73L

**Kuvaus****Malli:**

Leikkuripäässä voimansiirtomekanismi ja yleisterät. Tarkka ja helppo terien säätö epäkeskoruuveilla. Muottiintaottu, ääri rajoitin erittäin suurella puskurivyöhykkeellä, maalatut putkikahvat.

**Käyttö:**

Tavallisten ja erittäin lujien terästen leikkaamiseen, lujuus enintään 48 HRC (noin 1600 N/mm<sup>2</sup> vetolujuus.)

**Raaka-aine:**

Terät työkaluerikoisterästä, leikkuureunat lisäksi induktiokarkaistut.

**Varaosat:**

Varaleikkuripää nro 734110.

**Tekninen kuvaus**

pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm <sup>2</sup> enint. Ø	11 mm
pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm <sup>2</sup> enint. Ø	16 mm
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm <sup>2</sup> enint. Ø	10 mm
Kokonaispituus	1070 mm
Leikkuukyky	<48 HR
ääri rajoitin	kyllä
Valmistajamerkintä	UNIBOLT®
Terä	Karkaistu

Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	punaiseksi maalattu
säätöruuvi	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

## Tarvikkeet

Varaleikkuripää, täydellisenä ruuveineen Kokonaispituus 1070 mm	734110 1070
---	-------------