



Upotusporasarja, puukotelo, Porien lukumäärä: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	795160 6
GTIN	9002696303022
Tuoteluokka	76H

Kuvaus

Malli:

Kaksiteräinen, lieriömäinen varsi.

Erikoisterästä - normaaliin puun poraamiseen, osittain myös kovapuun. Terävän kiertoterän ansiosta pohjareivät ovat eheitä, ja myös ylikuumentumisen vaara pienenee.

Käyttö:

Eheäreunaisten, suurikokoisten pohjareikien ja pyöreiden aukkojen poraamiseen.

Standardi:

DIN 7483 G

Sisältö:

Sisältö: nro 795150.

Sisältö:

Pora nro 795150: 1 kpl koot 20; 25; 30; 35; 40; 50

Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	6
Ø	20 mm
Ø	25 mm
Ø	30 mm
Ø	35 mm

Ø	40 mm
Ø	50 mm
Pakkaus	Puukotelo
Tuotetyyppi	Puupora

Tarvikkeet

Upotuspora Poran Ø 40 mm	795150 40
Upotuspora Poran Ø 30 mm	795150 30
Upotuspora Poran Ø 20 mm	795150 20
Poran jatkovarsi varren Ø:lle 8 mm	795270 8
Poran jatkovarsi varren Ø:lle 10 mm	795270 10
Upotuspora Poran Ø 35 mm	795150 35
Upotuspora Poran Ø 25 mm	795150 25
Upotuspora Poran Ø 50 mm	795150 50