



Uramutteriavain, Terän Ø: 2,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	666600 2,5
GTIN	7610733086337
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"**Classic**"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Putkiterä, jossa on erikoissyvä kärkiosa ulkonevia pultteja varten.

Käyttö:

Standardin DIN 546 mukaisille uramuttereille.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	125 mm
Muttereille	M1
Tapin paksuus a	0,3 mm
Reiän Ø	1,2 mm
Terän pituus	50 mm
Terän Ø	2,5 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	Urakantamutterit
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta