

Yksinapainen vaiheentarkastuslaite, Terän leveys: 3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	665050 3
GTIN	4016133452001
Tuoteluokka	66B

Kuvaus

Malli:

Muovikahva, eristetty ruuvitalanterä ja taskupidin.

Yksinkertainen rakenne, koko 3,5 ilman taskupidintä. Mittausalue 120 – 250 V.

Huomautus:

Nämä jännitteenkoettimet täyttävät standardin VDE 0680/6 turvallisuusvaatimukset. Siksi hohtolamput eivät ole vaihdettavissa.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	60 mm
Kiinnityspidin	kyllä
Terän leveys	3 mm
Kokonaispituus	145 mm
Testausalue	120 - 250 V
Irrotusprofiili	uraruuvinväänin
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta