



HM-muovipora, Poran Ø: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	795250 40
GTIN	9002696014294
Tuoteluokka	76H

Kuvaus

Malli:

Kaksiteräinen, lieriömäinen varsi.

Kovametallikärjet; erittäin kestävä. Kovapuun, muovien, pinnoitettujen laattojen jne. poraamiseen.

Käyttö:

Eheäreunaisten, suurikokoisten pohjareikien ja pyöreiden aukkojen poraamiseen.

Standardi:

DIN 7483 G

Tekninen kuvaus

Poran Ø	40 mm
Kokonaispituus	90 mm
Varren mitta	10×30 mm
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Puupora

Tarvikkeet

Poran jatkovarsi varren Ø:lle 10 mm	795270 10
-------------------------------------	-----------

