



Upotusporasarja, puukotelo, Porien lukumäärä: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	795160 5
GTIN	9002696009559
Tuoteluokka	76H

Kuvaus

Malli:

Kaksiteräinen, lieriömäinen varsi.

Erikoisterästä - normaaliin puun poraamiseen, osittain myös kovapuun. Terävän kiertoterän ansiosta pohjareivät ovat eheitä, ja myös ylikuumentumisen vaara pienenee.

Käyttö:

Eheäreunaisten, suurikokoisten pohjareikien ja pyöreiden aukkojen poraamiseen.

Standardi:

DIN 7483 G

Sisältö:

Sisältö: nro 795150.

Sisältö:

Pora nro 795150: 1 kpl koot 15; 20; 25; 30; 35

Tekninen kuvaus

Ø	15 mm
Ø	20 mm
Ø	25 mm
Ø	30 mm

Ø	35 mm
Porien lukumäärä	5
Pakkaus	Puukotelo
Tuotetyyppi	Puupora

Tarvikkeet

Upotuspora Poran Ø 15 mm	795150 15
Upotuspora Poran Ø 20 mm	795150 20
Poran jatkovarsi varren Ø:lle 8 mm	795270 8
Upotuspora Poran Ø 30 mm	795150 30
Upotuspora Poran Ø 25 mm	795150 25
Upotuspora Poran Ø 35 mm	795150 35
Poran jatkovarsi varren Ø:lle 10 mm	795270 10