



KM-profiilijyrsinsarja, Jyrsinten lkm: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	795720 12
GTIN	4002395275564
Tuoteluokka	76H

Kuvaus

Malli:

Kovametalliset teräosat, kaksi terää, otsa- ja vaippaterä, varren paksuus 8 mm.

Käyttö:

Urien ja profiilien jyrsimiseen kovapuuhun, pinnoitettuihin laattoihin, muoviin jne.

Toimituksen sisältö:

- 1 viistejyrsin 45°
- 2 neljännessauvajyrsintä r6 + r9
- 3 kourulistajyrsintä r6 + r6,35 + r9,5
- 1 karniisauvajyrsin
- 3 urajyrsintä 8 + 12+ 16 mm
- 1 pursejyrsin 14,3 mm
- 1 kiilaurajyrsin 11 mm/60°
- puukotelo

Tekninen kuvaus

pursejyrsimien määrä	1
Kourulistajyrsimien lukumäärä	3
neljännessauvajyrsimien määrä	2

tasojyrsimien määrä	1
Urajyrsimien lukumäärä	2
Jyrsinten lkm	12
karniisisauvajyrsimien määrä	1
viistejyrsimien lukumäärä	1
kiilaurajyrsinten määrä	1
Lastuava aine	KM
Pakkaus	Puukotelo
Varren Ø	8 mm
Tuotetyyppi	Profiilijyrsin