



Uramutteriavain, Terän Ø: 5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	666600 5
GTIN	7610733086368
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"**Classic**"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Putkiterä, jossa on erikoissyvä kärkiosa ulkonevia pultteja varten.

Käyttö:

Standardin DIN 546 mukaisille uramuttereille.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø	2,8 mm
Terän Ø	5 mm
Kokonaispituus	170 mm
Muttereille	M2,5
Terän pituus	80 mm
Tapin paksuus a	1 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	Urakantamutterit
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta