



Uramutteriavain, Terän Ø: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	666600 6
GTIN	7610733086375
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"**Classic**"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Putkiterä, jossa on erikoissyvä kärkeä ulkonevia pultteja varten.

Käyttö:

Standardin DIN 546 mukaisille uramuttereille.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Tapin paksuus a	1,2 mm
Terän Ø	6 mm
Reiän Ø	3,7 mm
Kokonaispituus	185 mm
Muttereille	M3
Terän pituus	90 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	Urakantamutterit
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta