



Uramutteriavain, Terän Ø: 9mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	666600 9
GTIN	7610733086399
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"**Classic**"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Putkiterä, jossa on erikoissyvä kärkiosa ulkonevia pultteja varten.

Käyttö:

Standardin DIN 546 mukaisille uramuttereille.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	100 mm
Kokonaispituus	205 mm
Tapin paksuus a	2 mm
Muttereille	M5
Terän Ø	9 mm
Reiän Ø	5,3 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	Urakantamutterit
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta