



Uramutteriavain, Terän Ø: 11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	666600 11
GTIN	7610733086405
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"**Classic**"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Putkiterä, jossa on erikoissyvä kärkeä ulkonevia pultteja varten.

Käyttö:

Standardin DIN 546 mukaisille uramuttereille.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Terän Ø	11 mm
Muttereille	M6
Tapin paksuus a	2,5 mm
Reiän Ø	6,4 mm
Kokonaispituus	220 mm
Terän pituus	110 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	Urakantamutterit
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta