




Sähköasentajan ruuvitalttasarja, 6 osaa urakanta- ja Phillips-ruuveille, täyseristetty, Ruuvinvääntimien lkm.: 4/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	667200 4/2
GTIN	4013288101877
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Wera Lasertip-kärki täyseristetty 1000 volttiin asti, DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Toimituksen sisältö:

1 uraruuvinväännin nro 663100 koot 2,5; 3,5; 4; 5,5.

1 ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 668600 koot 1; 2.

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	6
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Standardi	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

663100 4

sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-
kahva täyseristys Terän leveys b 4 mm

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva
täyseristetyt Ristikantakoko 1

668600 1

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva
täyseristetyt Ristikantakoko 2

668600 2

sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-
kahva täyseristys Terän leveys b 5,5 mm

663100 5,5

Työkalujen puristuspide seinäkiinnitykseen Tyyppi S

667077 S

sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-
kahva täyseristys Terän leveys b 3,5 mm

663100 3,5

sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-
kahva täyseristys Terän leveys b 2,5 mm

663100 2,5