



Uramutteriavain, Terän Ø: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	666600 14
GTIN	7610733086412
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"**Classic**"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Putkiterä, jossa on erikoissyvä kärkeä ulkonevia pultteja varten.

Käyttö:

Standardin DIN 546 mukaisille uramuttereille.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Terän Ø	14 mm
Tapin paksuus a	3 mm
Reiän Ø	8,4 mm
Muttereille	M8
Kokonaispituus	240 mm
Terän pituus	120 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	Urakantamutterit
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta