



Sähköasentajan ruuvitalttasarja, 6 osaa urakanta- ja Phillips-ruuveille, täyseristetty, Ruuvinvääntimien lkm.: 4/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	667070 4/2
GTIN	7610733204557
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Kapea kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, sisäosa iskunkestävää polypropeenaa. Kahva ja terä **täyseristetty 1000 volttiin saakka** standardien **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

à 1 ruuvitaltta urakantaruuveille nro 663000, koot 2,5; 3,5; 4; 5,5.

à 1 ruuvitaltta, Phillips nro 668370 koot 1 ja 2.

1 **puristuspidin**, nro 667077 koko M.

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	6
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Classictäyseristetyt Ristikantakoko 2	668370 2
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Classictäyseristetyt Ristikantakoko 1	668370 1
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 4 mm	663000 4
Työkalujen puristuspidike seinäkiinnitykseen Tyyppi M	667077 M
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 5,5 mm	663000 5,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 2,5 mm	663000 2,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 3,5 mm	663000 3,5