



## Sähköasentajan ruuvitalttasarja, 5 osaa Urakanta ja Phillips, pienempi terän halkaisija, täyseristetty, Ruuvinvääntimien lkm.: 3/2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	667230 3/2
GTIN	4013288164551
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

**Terä pienennetyllä terän halkaisijalla, täyseristetty 1000 volttiin saakka** standardien **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti.

#### Toimituksen sisältö:

à 1 ruuvitaltta urakantaruuveille nro 663200, koot 3,5; 4; 5,5.

à 1 ruuvitaltta, Phillips nro 668620 koot 1 ja 2.

### Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	5
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

### Tarvikkeet

663200 5,5

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 5,5 mm

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 4 mm

663200 4

Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 2

668620 2

Työkalujen puristuspäädike seinäkiinnitykseen Tyyppi S

667077 S

Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 1

668620 1

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 3,5 mm

663200 3,5