



Ruuvitaltalajitelma, kääntökahva, 9 osaa Phillips- ja kuusikantaruuveille, Osien määrä: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero

667645 9

GTIN

7610733205653

Tuoteluokka

63E

Kuvaus

Malli:

Kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia. **Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Etu:

Voimakkaasti supistunut "cam-out-vaikutus" erittäin tarkkamittaisten kärkien ansiosta, esim. tasapaksut urakärjet tai tarkasti jyrsityt ristipääkärjet. Kääntökahvan avulla kaksi toimintoa:

- **Pikaväntö (suorassa asennossa).**
- **Voimaväntö (90°:n kulmassa).**

Sisältö:

Kääntökahva: 1 kpl

Terät Phillips-ruuveille nro 659870: koot 1; 2; 3

Kuusioterät nro 659878: koot 3; 4; 5; 6; 8

Huomautus:

Varavaihtoterät – katso numerot 659870 – 659884.

Tekninen kuvaus

Osien määrä

9

Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

8 mm:n teräPhillips-ruuveille Ristikantakoko 2	659870 2
8 mm:n teräTorx® Torx®-profiili TX25	659882 TX25
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 9 mm	659880 9
8 mm:n teräTorx® Torx®-profiili TX20	659882 TX20
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 10 mm	659880 10
8 mm:n teräPozidriv Ristikantakoko 3	659872 3
8 mm:n terä6-kulma Kuusikulma 4 mm	659878 4
8 mm:n teräTorx® Torx®-profiili TX30	659882 TX30
8 mm:n teräPozidriv Ristikantakoko 2	659872 2
8 mm:n teräTorx® Torx®-profiili TX15	659882 TX15
8 mm:n terä6-kulma Kuusikulma 8 mm	659878 8
8 mm:n teräTorx Plus® Torx Plus® -profiili 20IP	659884 20IP
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 6 mm	659880 6
8 mm:n teräTorx® Torx®-profiili TX45	659882 TX45
8 mm:n teräPhillips-ruuveille Ristikantakoko 3	659870 3
8 mm:n teräTorx Plus® Torx Plus® -profiili 30IP	659884 30IP
8 mm:n teräTorx Plus® Torx Plus® -profiili 15IP	659884 15IP
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 13 mm	659880 13
8 mm:n teräTorx® Torx®-profiili TX40	659882 TX40
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 8 mm	659880 8
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 11 mm	659880 11
8 mm:n teräPhillips-ruuveille Ristikantakoko 1	659870 1
8 mm:n terä6-kulma Kuusikulma 6 mm	659878 6

8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 7 mm	659880 7
8 mm:n terä6-kulma Kuusikulma 10 mm	659878 10
8 mm:n terä6-kulma Kuusikulma 5 mm	659878 5
8 mm:n teräTorx Plus® Torx Plus® -profiili 25IP	659884 25IP
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 12 mm	659880 12
8 mm:n teräTorx Plus® Torx Plus® -profiili 10IP	659884 10IP
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 5,5 mm	659880 5,5