



Sähköasentajan ruuvitalttasarja, 5 osaa Urakanta ja Pozidriv, pienempi terän halkaisija, täyseristetty, Ruuvinvääntimien lkm.: 3/2



Tilauksetiedot

Tilausnumero	667240 3/2
GTIN	4013288164544
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Terä pienennetyllä terän halkaisijalla, täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

à 1 ruuvitaltta urakantaruuveille nro 663200, koot 3,5; 4; 5,5.

à 1 ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille nro 668720, koot 1 ja 2.

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	5
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

663200 4

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 4 mm

Työkalujen puristuspide seinäkiinnitykseen Tyyppi S

667077 S

Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 2

668720 2

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 3,5 mm

663200 3,5

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 5,5 mm

663200 5,5

Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 1

668720 1