




Sähköasentajan ruuvitalttasarja, 6 osaa urakanta- ja Pozidriv-ruuveille, täyseristetty, Ruuvinvääntimien lkm.: 4/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	667250 4/2
GTIN	4013288101884
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Wera Lasertip-kärki täyseristetty 1000 volttiin asti, DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Toimituksen sisältö:

Uraruuvinväännin nro 663100 koko 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Pozidriv-ruuvinväännin nro 668700 koko 1 ja 2

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	6
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Standardi	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva täyseristys Terän leveys b 5,5 mm	663100 5,5
---	------------

Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt Ristikantakoko 2	668700 2
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva täyseristys Terän leveys b 2,5 mm	663100 2,5
Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt Ristikantakoko 1	668700 1
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva täyseristys Terän leveys b 4 mm	663100 4
Työkalujen puristuspidike seinäkiinnitykseen Tyyppi S	667077 S
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva täyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663100 3,5