



Asennustöihin tarkoitettu ruuvitalttasarja, Osien määrä: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	667400 11
GTIN	4013288000675
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia erilaisten terien kiinnitykseen. **6-kulm. terät** erikoisterästä, hyvin sitkeää ja erittäin kovaa. Nicromatt-kromattu pinta, teräksenharmaat terät.

Sisältö:

2 urakantaterää: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2

1 terä Phillips-ruuveille: koko 1 / koko 2

1 Pozidriv-terä: koko 1 / koko 2

3 kuusiokulmaterää: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 puoli kuulapää)

3 terää Torx®-ruuveille: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40

Kraftform-kahva nro 667410: 1 kpl

Toimituksen sisältö:

Mukana kankainen taittolaukku.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	175 mm
Osien määrä	11
Terän pituus	100 mm
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloruuvinväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Valmistajamerkintä	88/1
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Ruuvinväänninterä kuusiokoloruuveille Kuusikulma 6 mm	667450 6
Ruuvinväänninterä Phillips-ruuveille Ristikantakoko 1+2	667430 1+2
Yksittäinen voimakahva	667410
Ruuvinväänninterä Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX20+25	667460 TX20+25
Ruuvinväänninterä Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX30+40	667460 TX30+40
Ruuvinväänninterä urakantaruuveille, molemminpuolinen Terän leveys 5+7 mm	667420 5+7
Ruuvinväänninterä Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX10+15	667460 TX10+15
Ruuvinväänninterä kuusiokoloruuveille Kuusikulma 4 mm	667450 4
Ruuvinväänninterä kuusiokoloruuveille Kuusikulma 5 mm	667450 5
Ruuvinväänninterä Pozidriv-ruuveille Ristikantakoko 1+2	667440 1+2
Ruuvinväänninterä urakantaruuveille, molemminpuolinen Terän leveys 4+6 mm	667420 4+6