



Asennustöihin tarkoitettu ruuvitalttasarja räikkätoiminto, Osien määrä: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	667405 7
GTIN	4013288156266
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia erilaisten terien kiinnitykseen. **6-kulm. terät** erikoisterästä, hyvin sitkeää ja erittäin kovaa. Nicromatt-kromattu pinta, teräksenharmaat terät. Kahvassa lisäksi **räikkätoiminto** (molemmat vääntösuunnat ja kiinteä asento).

Sisältö:

1 urakantaterä: 4×0,6 / 6×1
1 terä Phillips-ruuveille: koko 1 / koko 2
1 Pozidriv-terä: koko 1 / koko 2
1 kuusiokantaterä: 4 / 5 mm
2 terää Torx®-ruuveille: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Kraftform-varsi ja räikkä: 1 kpl

Toimituksen sisältö:

Mukana kankainen taittolaukku.

Tekninen kuvaus

Osien määrä	7
Terän pituus	100 mm

Kokonaispituus	175 mm
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokolorväännin
Valmistajamerkintä	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Ruuvinväänninterä Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX30+40	667460 TX30+40
Ruuvinväänninterä kuusiokoloruuveille Kuusikulma 4 mm	667450 4
Ruuvinväänninterä Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX20+25	667460 TX20+25
Ruuvinväänninterä Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX10+15	667460 TX10+15
Ruuvinväänninterä kuusiokoloruuveille Kuusikulma 6 mm	667450 6
Ruuvinväänninterä Phillips-ruuveille Ristikantakoko 1+2	667430 1+2
Ruuvinväänninterä kuusiokoloruuveille Kuusikulma 5 mm	667450 5
Ruuvinväänninterä urakantaruuveille, molemminpuolinen Terän leveys 5+7 mm	667420 5+7
Ruuvinväänninterä Pozidriv-ruuveille Ristikantakoko 1+2	667440 1+2
Ruuvinväänninterä urakantaruuveille, molemminpuolinen Terän leveys 4+6 mm	667420 4+6