



ruuviavainsarja, Ruuvinvääntimien lkm.: 4/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	667270 4/2
GTIN	4013288101891
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kahva iskunkestävää muovia, integroidut pehmytosat. Iskupää ja apuvääntökanta (paitsi koko 3,5). 6-kulmainen **terä** erikoisterästä, terä kahvan päähän asti (ura koossa 3,5 ei kahvan päähän asti).

Toimituksen sisältö:

6 osaa.

à 1 ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660300, koot 3,5; 4,5; 5,5; 7.

à 1 ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668300, koot 1; 2.

Tekninen kuvaus

Vääntökuusikulma	kyllä
Ruuvinvääntimien lkm.	6
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Valmistajamerkintä	932/6
iskupää	kyllä, paitsi urakoko 3,5
Kahvarakenne	iskunkestävää muovia integroidulla pehmeällä alueella (paitsi rako koko 3,5)

Kahvamateriaali	iskunkestävää muovia
läpimenevä terä	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 3,5 mm	660300 3,5
Ruuvinväännin Phillips-ruuveillesisältää iskupään Ristikantakoko 2	668300 2
Ruuvinväännin Phillips-ruuveillesisältää iskupään Ristikantakoko 1	668300 1
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 4,5 mm	660300 4,5
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 5,5 mm	660300 5,5
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 7 mm	660300 7