



## Asennustöihin tarkoitettu ruuvitalttasarja "Allrounder", Osien määrä: 25



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 667615 25     |
| GTIN         | 7610733085453 |
| Tuoteluokka  | 63E           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Multicraft-voimakahva** ja teleskooppinen tarkkuusruuvauskahva vaihtoterille.

8 kaksoisterää, 14 terää ja 1 jännitteentarkistin (110 – 250 V standardin VDE 0680/6 mukainen), yleisimpiin ruuvauksiin.

**Terä** PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Mustat, tarkkaan mitoitetut kärjet.

#### Sisältö:

Urakantaterät: Koot 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Terät Phillips-ruuveille: koot 00; 0; 1; 2

Pozidriv-terät: koot 0; 1; 2

Kuusiokulmaterät: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Terät Torx®-ruuveille: koot TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Jännitteentarkistuslaite nro 665020: koko 2,5

Kalvinterä nro 667640: 1 kpl

Muovikahva nro 667620: 1 kpl

Teleskooppikahva: 1 kpl

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää rullattavan muovitaskun.

#### Huomautus:

Varavaihtoterät löytyvät numeroilla 669605 - 669608 ja numeroilla 659921 - 659928.

### Tekninen kuvaus

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Osien määrä     | 25                               |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
| Irrotusprofiili | Ruuvitaltta TORX®-ruuveille      |
| Irrotusprofiili | uraruuvinväännin                 |
| Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin                |
| Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta             |
| Tuotetyyppi     | Ruuvitaltta                      |

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| Terä kuusiokoloruuveille Tyyppi 2            | 669606 2    |
| 6 mm terä6-kulma Kuusikulma 5 mm             | 659920 5    |
| 6 mm teräUrakanta Terän leveys 6,5 mm        | 659928 6,5  |
| 6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX10 | 659922 TX10 |
| Terä Torx®-ruuveille Tyyppi 2                | 669607 2    |
| Terät Philips-uraruuveille Tyyppi 1          | 669605 1    |
| 6 mm teräUrakanta Terän leveys 5,5 mm        | 659928 5,5  |
| Terä Pozidriv-ruuveille Tyyppi 1             | 669608 1    |
| 6 mm teräUrakanta Terän leveys 8 mm          | 659928 8    |
| Terä kuusiokoloruuveille Tyyppi 1            | 669606 1    |
| 6 mm terä6-kulma Kuusikulma 4 mm             | 659920 4    |
| 6 mm teräPozidriv Ristikantakoko 2           | 659923 2    |
| 6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX15 | 659922 TX15 |
| 6 mm teräPhillips-ruuveille Ristikantakoko 2 | 659921 2    |
| Terä Torx®-ruuveille Tyyppi 1                | 669607 1    |
| 6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX25 | 659922 TX25 |
| Terät Philips-uraruuveille Tyyppi 2          | 669605 2    |
| 6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX20 | 659922 TX20 |
| 6 mm teräUrakanta Terän leveys 4 mm          | 659928 4    |

|   |            |
|---|------------|
| Terät Philips-uraruuveille Tyyppi 3                   | 669605 3   |
| Kalvinterä  | 667640     |
| "Multicraft"-voimayksikkö, punainen                   | 667620     |
| Jännitteentarkistin, erikoislaatu Terän leveys 2,5 mm | 665020 2,5 |