



Kuorintapihdit, kromatut VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	728750 160
GTIN	4003773021933
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Taivutetut leuat, V-muotoiset terät (ulko-Ø enintään 5 mm). Matala nivel, välyksetön liike ja aukaisujousi. Säättöruuvi poikkileikkauksen säätämistä varten.

Kahvoissa monikomponenttikuoret, **eristetty 1000 V:iin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Pihdit kromattu.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Terän muoto	Teräprisma
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	erikoistyyökaluterästä
Pinta	kromattu
aukaisujousella	kyllä
säättöruuvi poikkileikkauksen säätämistä varten	kyllä

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit