

Garant**Kuorintapihdit, kromatut VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	728755 160
GTIN	4045197501653
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Taivutetut leuat, V-muotoiset terät (ulko-Ø enintään 5 mm). Matala nivel, välyksetön liike ja aukaisujousi. Säättöruuvi poikkileikkauksen säätämistä varten.

Kahvoissa monikomponenttikuoret, **eristetty 1000 V:iin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Pihdit kromattu.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Terän muoto	Teräprisma
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	Hiiliteräs (C70)
Pinta	kromattu
aukaisujousella	kyllä
säättöruuvi poikkileikkauksen säätämistä varten	kyllä

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit