



Uloslyöntituurnasarja muovipitimestä, erikoislaatu kromattu, Uloslyöntituurnien lkm: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	746910 6
GTIN	7610733014095
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Eriytynen **iskunpään nuorrutus** estää lohkeamisen. Tosiasiallinen \varnothing 0,05 – 0,5 mm alle nimellimitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Erikoislaatu, erittäin kovat kärjet – noin 59 HRC – ja samalla erittäin sitkeät.

Raaka-aine:

Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä, kromattu.

Sisältö:

1 lyöntituurna: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Tekninen kuvaus

Uloslyöntituurnien lkm	6
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna

Tarvikkeet

Uloslyöntituurnat, erikoislaatukromattu Kärjen Ø D 5 mm	746900 5
Uloslyöntituurnat, erikoislaatukromattu Kärjen Ø D 6 mm	746900 6
Uloslyöntituurnat, erikoislaatukromattu Kärjen Ø D 3 mm	746900 3
Uloslyöntituurnat, erikoislaatukromattu Kärjen Ø D 8 mm	746900 8
Uloslyöntituurnat, erikoislaatukromattu Kärjen Ø D 2 mm	746900 2
Uloslyöntituurnat, erikoislaatukromattu Kärjen Ø D 4 mm	746900 4