



Uloslyöntituurna, kahvalla varustettu, Kärjen Ø: 4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	746940 4
GTIN	7610733254910
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Eriytynen iskupään nuorrutus estää lohkeamisen. Tosiasiallinen Ø 0,05 – 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Raaka-aine:

Erikoiskromivanadiumteräs, erikoislaatu (mahdollisimman hyvä kärkikovuus – n. 59 HRC – erittäin sitkeä), kromattu. Kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta.

Tekninen kuvaus

Tuurnan pituus	67 mm
Kärjen Ø	4 mm
Kokonaispituus	175 mm
Kahva	Muovikahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta
Kärjen kovuus	59 HRC
Iskupään malli	erikoisnuorrutettu
Raaka-aine	Erikoiskromivanadiiniterästä, erikoislaatu
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna

