



## Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu, Kärjen Ø D: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	747000 10
GTIN	4049002002885
Tuoteluokka	73U

### Kuvaus

**Malli:**

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Eriytynen **iskunpään nuorrutus** estää lohkeamisen. Tosiasiallinen Ø 0,05 – 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

**Standardi:**

**DIN 6450.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Raaka-aine:**

Vakiolaatu – kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä, maalattu.

### Tekninen kuvaus

Varren Ø S	12 mm
Kokonaispituus L1	150 mm
Kärjen Ø D	10 mm
Tuurnan pituus L2	50 mm
Standardi	DIN 6450 C
Raaka-aine	Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä
Pinta	maalattu
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna