



Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu, Kärjen Ø D: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	747000 12
GTIN	4049002021053
Tuoteluokka	73U

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Eriytyinen **iskunpään nuorrutus** estää lohkeamisen. Tosiasiallinen Ø 0,05 – 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Standardi:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Raaka-aine:**

Vakiolaatu – kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä, maalattu.

Tekninen kuvaus

Varren Ø S	14 mm
Kokonaispituus L1	150 mm
Kärjen Ø D	12 mm
Tuurnan pituus L2	50 mm
Standardi	DIN 6450 C
Raaka-aine	Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä
Pinta	maalattu
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna