



Siirtoleukapihdit, 2K-kahvankuoret, Kokonaispituus: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	813720 180
GTIN	4003773047162
Tuoteluokka	83D

Kuvaus

Malli:

Yhdensuuntaiset, sileät tartuntaleuat; kromattu malli.

Siirtoloveus napin painalluksella ja kiinnitysvipu leukojen suurelle puristusvoimalle.

Tartuntapintojen välinen liikealue mahdollistaa **käytön räikän tapan.**

Siirtoleukapihdit kromattu, monikomponenttiset kahvankuoret. **Laseroitu asteikko** (etupuoli **metrinen** ja takapuolella **tuumat**) mahdollistaa avainkidan säädön ennalta.

Käyttö:

Säästävä tarttuminen ruuveihin, muttereihin, kromattuihin kalusteisiin jne.

Huomautus:

Suojaleuat ovat saatavilla nrolla 813725.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	180 mm
Kidan pituus	22 mm
Leukaväli	0 - 40 mm
Tuotetyyppi	Siirtoleukapihdit

Tarvikkeet

Leuat siirtoleukapihdeille6 osaa Koko 180	813725 180
Siirtoleukapihtien varaosavalikoima Tyyppi 180	705910 180