



## Mekaanikon uloslyöntituurna, Kärjen Ø D: 7mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	747500 7
GTIN	7610733200528
Tuoteluokka	73B

### Kuvaus

#### Malli:

Pyöröterästä, erittäin kapea ja kätevä. Pyälletty kahva. Kokonaan karkaistu, erityinen **iskupään nuorutus** estää lohkeamisen. Erittäin kovat kärjet (noin 59 HRC) ja samalla erittäin sitkeät. Todellinen Ø 0,05 – 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

#### Raaka-aine:

Erikoiskromivanadiiniterästä – kromattu pinta.

### Tekninen kuvaus

Tuurnan pituus L2	40 mm
Kokonaispituus L1	130 mm
Kärjen Ø D	7 mm
Varren Ø S	10 mm
Kärjen kovuus	59 HRC
Iskupään malli	erikoisnuorutettu lyöntipää
Raaka-aine	Erikoiskromivanadiiniteräs
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna