



## Uloslyöntituurnasarja muovipitimestä, erikoislaatu jauhemaalattu, Uloslyöntituurnien lkm: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	746930 6
GTIN	7610733243105
Tuoteluokka	73B

### Kuvaus

#### Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Eriytynen **iskunpään nuorrutus** estää lohkeamisen. Tosiasiallinen  $\varnothing$  0,05 – 0,5 mm alle nimellimitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

**Erikoislaatu**, erittäin kovat kärjet – noin 59 HRC – ja samalla erittäin sitkeät.

#### Raaka-aine:

Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä, kromattu ja **jauhemaalattu**.

#### Sisältö:

1 lyöntituurna: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

### Tekninen kuvaus

Uloslyöntituurnien lkm	6
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna

## Tarvikkeet

Uloslyöntituurnat, erikoislaatujuuhemaalattu Kärjen Ø D 8 mm	746920 8
Uloslyöntituurnat, erikoislaatujuuhemaalattu Kärjen Ø D 4 mm	746920 4
Uloslyöntituurnat, erikoislaatujuuhemaalattu Kärjen Ø D 2 mm	746920 2
Uloslyöntituurnat, erikoislaatujuuhemaalattu Kärjen Ø D 6 mm	746920 6
Uloslyöntituurnat, erikoislaatujuuhemaalattu Kärjen Ø D 3 mm	746920 3
Uloslyöntituurnat, erikoislaatujuuhemaalattu Kärjen Ø D 5 mm	746920 5