



## Uloslyöntituurnat, erikoislaatu kromattu, Kärjen Ø D: 16mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	746900 16
GTIN	7610733024148
Tuoteluokka	73B

### Kuvaus

#### Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen **iskunpään nuorrutus** estää lohkeamisen. Tosiasiallinen Ø 0,05 – 0,5 mm alle nimellimitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

**Erikoislaatu**, erittäin kovat kärjet – noin 59 HRC – ja samalla erittäin sitkeät.

#### Raaka-aine:

Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

Kärjen Ø D	16 mm
Kokonaispituus L1	260 mm
Varren Ø S	18 mm
Tuurnan pituus L2	130 mm
Kärjen kovuus	59 HRC
Raaka-aine	Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna