

**Jakoavain, kääntöleuka, Kokonaispituus: 255mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	813930 255
GTIN	7314150056361
Tuoteluokka	83F

Kuvaus**Malli:**

Ergonominen kahva termoplastista elastomeeriä. Kidan asento 15°. Muottiintaottu, karkaistu ja kromattu. **Jakoavain muuttuu** liikkuvaa ja hammastettua leukaa sisäänpäin kääntämällä **putkipihdeiksi**. Hammastettu leuka on induktiokarkaistu ja mahdollistaa varman otteen.

Standardi:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Tekninen kuvaus

Suurin avainkoko	33 mm
Kokonaispituus	255 mm
Kokonaispituus	10 tuuma
Paino	430 g
Standardi	ISO 6787
Standardi	ASME B107.8M-2003
Kidan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	tarkkuuskovetettu jauostesuojattu
Raaka-aine	Suurtehoterässeos
Pinta	kromattu
kipinöimätön	ei

Kääntöleuat	kyllä
Asteikko	kyllä
Räikkätoiminto	ei
Kahvan päällyste	kyllä
Tuotetyyppi	Jakoavain