



## Uloslyöntituurnasarja metallikotelossa, vakiolaatu, Uloslyöntituurnien lkm: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	747300 6
GTIN	4049002084416
Tuoteluokka	73U

### Kuvaus

**Malli:**

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Eriytyinen **iskunpään nuorrutus** estää lohkeamisen. Tosiasiallinen  $\varnothing$  0,05 – 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

**Standardi:**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Raaka-aine:**

Vakiolaatu – kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä, maalattu.

**Sisältö:**

1 lyöntituurna: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

### Tekninen kuvaus

Uloslyöntituurnien lkm	6
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna

## Tarvikkeet

Ulosyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 3 mm	747000 3
Ulosyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 5 mm	747000 5
Ulosyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 8 mm	747000 8
Ulosyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 4 mm	747000 4
Ulosyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 2 mm	747000 2
Ulosyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 6 mm	747000 6