



Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu, Kärjen Ø D: 5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	747000 5
GTIN	4049002002847
Tuoteluokka	73U

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Eriytyinen **iskunpään nuorrutus** estää lohkeamisen. Tosiasiallinen Ø 0,05 – 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Standardi:

DIN 6450.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Raaka-aine:

Vakiolaatu – kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä, maalattu.

Tekninen kuvaus

Kärjen Ø D	5 mm
Tuurnan pituus L2	50 mm
Kokonaispituus L1	150 mm
Varren Ø S	10 mm
Standardi	DIN 6450 C
Raaka-aine	Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä
Pinta	maalattu
Tuotetyyppi	Uloslyöntituurna