



Kaapelivetojousi lasikuitua Kati® Blitz Compact, muovikotelossa, nauhan pituus: 20m



Tilaustiedot

Tilausnumero	814870 20
GTIN	4044489018206
Tuoteluokka	86A

Kuvaus

Malli:

3 mm paksu lasikuitujousi, **vakaa työnnettäessä** ja silti **erittäin joustava**; erittäin soveltuva vaikeisiin kaapelinvetoihin jo päällystettyihin tai erittäin mutkaisiin putkiin.

Molemmissa päissä liimatut päätyholkit, kierre M5, tarpeen mukaan ohjauspäiden, vetosukkien tai vetosilmukoiden kiinnittämistä varten. Mahdollinen 30 mm:n säteeseen asti.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tarvikkeet, jotka pysyvät hyvin tallessa muovikotelossa: 2 ohjauspäätä Ø 7 ja Ø 10 mm, 5 vetosilmukkaa, 1 kaapelinvetosukka kaapeleille Ø 6 – 9 mm, 5 päätyhylsyä, 3 liitäntähylsyä, 1 erikoisliima 3 g, 1 Power Disk.

Tekninen kuvaus

nauhan pituus	20 m
Kaapelinvetojousen ja holkin liitännän enimmäiskuormitus	1 kN
Kaapelinvetojousen enimmäiskuormitus	5 kN
Tuotetyyppi	Kaapelinvetolaite

Tarvikkeet

Easy Grip -työntökahva	814775
Kaapelinvoiteluaine	814760
Jousikuulapää M5 Pään Ø 7 mm	814720 7
Kaapelinvetosukka M5 Tyyppi 6	814710 6
Kaapelinvetosukka M5 Tyyppi 10	814710 10
Liima	814750
Alkuhylsy M5	814740
Vetosilmukka M5, silmukka	814730
Jousikuulapää M5 Pään Ø 10 mm	814720 10