

ROTHENBERGER

Testipumppu RP 50-S



Tilaustiedot

Tilausnumero	814890
GTIN	4004625602003
Tuoteluokka	86A

Kuvaus

Malli:

Vankka terässäiliö, korroosionkestävä pinnoite ja vetoisuus 12 litraa. Paineenmittauslaite on tiheäasteikkoinen kansainvälisin yksiköin (baari, psi, MPa). Maksimiosoitin asetetun paineen tai painehäviön helppoon määrittämiseen. Helppo voimansiirto painemäntiin ergonomisen pumppuvivun avulla. Helppo ylläpito voitelunipan ansiosta. Mittaus testiletkun läpi teräsluskan avulla ja liitântä R 1/2".

Käyttö:

Veden ja öljyn avulla suoritettu putkijärjestelmien ja säiliöiden painetestausta kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti (60 baariin asti).

Koestus- ja painealue, 20 psi:n tarkkuus: 0 - 860 psi

Koestus- ja painealue, 1 baarin tarkkuus: 0 - 60 bar

Koestus- ja painealue, 0,1 MPa:n tarkkuus: 0 - 6 MPa

Säiliön pituus: 720 mm

Säiliön leveys: 170 mm

Säiliön korkeus: 260 mm

Tekninen kuvaus

Säiliön pituus	720 mm
Koestus- ja painealue, 1 baarin tarkkuus	0 - 60 bar

Säiliön korkeus	260 mm
Koestus- ja painealue, 0,1 MPa:n tarkkuus	0 - 6 MPa
Imuvoima nostoa kohden	45 ml
Koestus- ja painealue, 20 psi:n tarkkuus	0 - 860 psi
Säiliön leveys	170 mm
Valmistajamerkintä	RP 50-S
Tuotetyyppi	Testipumppu