



Ruuvinväännin Phillips-ruuveille sisältää iskupään, Ristikantakoko: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	668300 3
GTIN	4013288017758
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, **integroidut pehmytosat** (ei koko 4) ja **iskupää**. **6-kulmainen terä** iskusitkeää erikoisterästä, **terä kahvan päähän saakka**, 6-kulm. apuvääntökanta. Himmeäksi kromattu pinta, mustat kärkiosat.

Käyttö:

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille DIN 7962 lehti 1 -standardin mukaisten ristipääruuvien ruuvaamiseen (myös Phillips Recess)

Ruuveille, joiden Ø on: 5,3 – 7,2 mm

Terän pituus: 150 mm

Kokonaispituus: 262 mm

Kuusikulmainen apuvääntökanta: 13 mm

Tekninen kuvaus

Ruuveille, joiden Ø on	5,3 – 7,2 mm
Ristikantakoko	3
Kuusikulmainen apuvääntökanta	13 mm
Kokonaispituus	262 mm
Terän pituus	150 mm
Valmistajamerkintä	917 SPH
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
iskupää	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

